

## **Pokyny pro montáž lisovaných adaptérů GIACOMINI**

TYP: RM102, RM103, RM107, RM109, RM122, RM127, RM128, RM129, RM139, RM144, RM150, RM151, RM153, RM154, RM158, RM173, RM179E, RM179S, RM179T, RM18, RM19

Výrobky firmy GIACOMINI (se zavedeným systémem jakosti podle BS EN ISO 9001:1994), jsou již během výroby přísně kontrolovány a zkoušeny na nejmodernějších přístrojích, určených pro tento typ výrobků. U těchto výrobků byla provedena certifikace podle zákona č. 22/1997 Sb.. Výrobky splňují základní požadavky nařízení vlády č.178/1997 Sb. A jsou za podmínek obvyklého, nebo určeného použití bezpečné. Jako výhradní dovozce jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

### **Návod:**

Adaptéry řady RM jsou určeny k nerozebíratelnému spojení trubek z umělých hmot. Tyto spoje mohou být zality betonem v podlahách nebo stěnách bez možnosti přístupu k nim. Tělo adaptéru je z mosazi MS58. Na tělo je nasunuta objímka z mosazi a těsnění, které izoluje, pokud se používá trubka s hliníkovou vložkou. Lisovací kroužek je z nerez oceli. Trubky PE-X, nebo PB se zastříhnou kolmo na osu a srazí se vnitřní hrana. Trubky PEX/AL/PE-X se po zastříhnutí vykalibrují kalibrovacím trnem, poté se odhrotují, okraj trubky se namaže mazadlem, aby nedošlo k vysunutí a poškození těsnících o-kroužků a adaptér se nasune na trubku. Trubka musí být vidět v objímce. Pro zalisování použijeme např. lis REMS POWER-PRESS s lisovacími kleštinami typu TH, H nebo U (16, 20, 26, 32). Adaptér se do drážek kleštiny vkládá včetně objímky.

### **Údržba:**

Adaptér nevyžaduje žádnou údržbu.

### **Použití:**

základní provozní tekutiny: voda (pitná ČSN 75 7111:1989, teplá užitková voda, topná voda)

Provozní teplota média: - 30°C až +120°C,  
voda bez nemrznoucích přísad: minimální teplota 0°C

### **Průtok:**

- Obousměrný

### **Záruka:**

- Pro záruku, výměnu a zrušení kupní smlouvy platí ustanovení občanského zákoníku.
- Záruka se vztahuje na správnou funkci adaptéru po dobu stanovenou zákonem od data prodeje spotřebiteli.

### **Záruka se nevztahuje:**

- Na závady vzniklé neodbornou montáží a manipulací, neodborným zásahem a nedodržením návodu k obsluze.
- Na závady způsobené znečištěnou vodou a usazováním vodního kamene.

### **Dovozce:**

GIACOMINI CZECH, s.r.o., Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou