



Polozápustné umyvadlo	Rozměr	Váha	Objednací číslo
s přetokem, s plochou pro armaturu, včetně upevnění pro zabudování do dřevěných desek, 550 mm			
Barvy			
00 Bílá			
Varianta			
●	550 x 460 mm	14,200 kg	03765500002
Doporučené baterie			
Umyvadlová páková baterie M Keramický mísící systém, Vyložení 106 mm, flexibilní přípojovací hadice 3/8", Normální paprsek, Průtokové množství 5,0 l/min (3 bary), Velikost připojení DN15, Chrom, doporučený provozní tlak 3-5 barů, s táhlem-odtokové armatury,			N11020001
Umyvadlová páková baterie M Keramický mísící systém, Vyložení 106 mm, flexibilní přípojovací hadice 3/8", Normální paprsek, Průtokové množství 5,0 l/min (3 bary), Velikost připojení DN15, Chrom, doporučený provozní tlak 3-5 barů, bez táhla-odtokové armatury,			N11020002
Páková baterie M FreshStart Keramický mísící systém, v pozici na středu studená voda, Vyložení 106 mm, flexibilní přípojovací hadice 3/8", Normální paprsek, Průtokové množství 5,0 l/min (3 bary), Velikost připojení DN15, Chrom, doporučený provozní tlak 3-5 barů, s táhlem-odtokové armatury,			N11021001
Páková baterie M FreshStart Keramický mísící systém, v pozici na středu studená voda, Vyložení 106 mm, flexibilní přípojovací hadice 3/8", Normální paprsek, Průtokové množství 5,0 l/min (3 bary), Velikost připojení DN15, Chrom, doporučený provozní tlak 3-5 barů, bez táhla-odtokové armatury,			N11021002

Páková umyvadlová baterie M MinusFlow Keramický mísicí systém, Vyložení 106 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Normální paprsek, Průtokové množství 3,5 l/min (3 bary), Velikost připojení DN15, Chrom, doporučený provozní tlak 3-5 barů, s táhlem-odtokové armatury,	N11022001
Páková umyvadlová baterie M MinusFlow Keramický mísicí systém, Vyložení 106 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Normální paprsek, Průtokové množství 3,5 l/min (3 bary), Velikost připojení DN15, Chrom, doporučený provozní tlak 3-5 barů, bez táhla-odtokové armatury,	N11022002

Na všech výkresech jsou uvedeny všechny potřebné rozměry (mm), které podléhají běžným tolerancím. Přesné rozměry lze zjistit pouze přímo na výrobku.