


pro PE potrubí dle DIN 8074/8075

Montážní návod: viz strana H 3/2

pro PLYN
dle EN 437

Koleno 90° č. 6425 standard
č. 6491 zvláštní rozměry




č. 6425 standard rozpěrné pouzdro viz strana D 3/1

∅ potrubí 1 [mm]	∅ potrubí 2 [mm]	hmotnost [kg]	
20	20	0,06	●
25	25	0,10	●
32	32	0,18	●
40	40	0,37	●
50	50	0,52	●
63	63	0,80	●

č. 6491 zvláštní rozměry

32	25	0,13	●
40	32	0,25	●


Koleno s vnitřním závitem č. 6435



rozpěrné pouzdro viz strana D 3/1

∅ potrubí [mm]	závit	hmotnost [kg]	
20	1/2"	0,07	●
25	3/4"	0,10	●
32	1"	0,14	●
40	1 1/4"	0,28	●
50	1 1/2"	0,42	●

T-kus se závitovým výstupem č. 6525



rozpěrné pouzdro viz strana D 3/1


∅ potrubí [mm]	závit	hmotnost [kg]	
20	1/2"	0,10	●
25	3/4"	0,15	●
32	1"	0,22	●
40	1 1/4"	0,43	●
50	1 1/2"	0,60	●
63	2"	0,90	●

Trubní tvarovky ISO pro PE-Cu potrubí

pro PLYN
dle EN 437

Montážní návod: viz strana H 4/1


Spojka č. 6385



rozpěrné pouzdro viz strana D 3/1

Ø PE potrubí [mm]	Ø Cu potrubí [mm]	hmotnost [kg]	
25	15	0,08	●
25	22	0,08	●
32	15	0,12	●
32	22	0,11	●
32	28	0,11	●
40	28	0,20	●
40	35	0,22	●
50	42	0,29	●


Spojka č. 6395




rozpěrné pouzdro viz strana D 3/1

Ø PE potrubí [mm]	Ø Cu potrubí [mm]	hmotnost [kg]	
25	15	0,11	●
32	22	0,17	●
32-25	22	0,16	●
40	28	0,25	●
40	35	0,30	●

Použití:



Cu potrubí s oboustrannou chráničkou



Cu potrubí s chráničkou z PE – tlakové potrubí z PE